




Свързващ кабел с конектор

ADOGB030PLS0005E03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	26 x 26 x 60
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		TPU
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: TPU




E20431



Свързващ кабел с конектор

AD0GB030PLS0005E03

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син