

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-E1/0,3M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната глава

[mm]

5

Дължина

[mm]

300; (+5 mm)

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: ABS

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-A-V-E1/0,3M

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	алуминий
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой