


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/0,35m

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20058

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-A-A-R4/0,35m

Дължина	[mm]	350
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой