


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002E04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11637

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
--------------	--------------

Материал	TPU прозрачен
----------	---------------

Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
----------------------------	----------------

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002E04

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син
WH =	бял