



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6/2M

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20570

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

10

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал от влакна

акрил

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката

1 брой