


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3/S

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

80

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

80

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната
глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

175; (-5 mm)

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: PPE

E20497



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3/S

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой