


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6 1m

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20523

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

45

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-V-M6 1m

Дължина	[mm]	1000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой