


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20055

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

35

E20503



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6

Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		акрил
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой