




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6



| Приложение                             |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функционален принцип                   | Дифузен сензор                                                                                        |
| Приложение                             | Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали |
| Обхват на следене                      |                                                                                                       |
| Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF; OOF; OUF                                                                                    |
| OCF (High Power)                       |                                                                                                       |
| Обхват на оптичните влакна [mm]        | 300                                                                                                   |
| OKF                                    |                                                                                                       |
| Обхват на оптичните влакна [mm]        | 20                                                                                                    |
| OOF                                    |                                                                                                       |
| Обхват на оптичните влакна [mm]        | 220                                                                                                   |
| OUF                                    |                                                                                                       |
| Обхват на оптичните влакна [mm]        | 20                                                                                                    |
| Условия на работа                      |                                                                                                       |
| Околна температура [°C]                | -20...80                                                                                              |
| Механични данни                        |                                                                                                       |
| Тегло [g]                              | 58,5                                                                                                  |
| Версия на сензорната глава             | прав                                                                                                  |
| Сензорна глава                         | M6                                                                                                    |



## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Диаметър на главата [mm]         | 7                                 |
| Дължина на сензорната глава [mm] | 45                                |
| Дължина [mm]                     | 600                               |
| Мин. радиус на огъване [mm]      | 20                                |
| Фазерно изпълнение               |                                   |
| Материал от влакна               | PMMA                              |
| Материал на корпуса на влакната  | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
| Материал на обвивката            | метал-силикон                     |

### Акcesoари

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Доставени артикули | шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана |
|                    | шайби за заключване на зъбите: 2              |
|                    | Накатена гайка: 1 x M11                       |

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|