
E20520

Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20129
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Функционален принцип		Бариерен сензор
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OKF; OUF
OKF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	120
OUF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	120
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...290
Механични данни		
Версия на сензорната глава		под ъгъл
Диаметър на главата	[mm]	3
Дължина на сензорната глава	[mm]	10

E20520

Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Дължина	[mm]	220; (-10 %)
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой