


## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



### Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

### Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

### OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

### OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

### Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

### Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

220; (-10 %)

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: ABS

# E20521



## Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Материал от влакна              | стъкло   |
| Материал на корпуса на влакната | алуминий |
| Материал на обвивката           | алуминий |
| Забележки                       |          |
| Единица на опаковката           | 1 брой   |