




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6/1,5M



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Приложение	Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OKF; OUF
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	36
OUF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	36
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-20...150
Механични данни	
Тегло [g]	101,5
Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M6
Диаметър на главата [mm]	7
Дължина на сензорната глава [mm]	45
Дължина [mm]	1500

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-V-M6/1,5M

Мин. радиус на огъване [mm]	20
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	метал-силикон

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 4 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------