




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-M6/2,5m

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

28

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

28

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина на сензорната глава [mm]

45

Дължина [mm]

2500

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал от влакна

стъкло

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-M-V-M6/2,5m

Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------