


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-E3/2M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

32

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

32

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал от влакна

стъкло

E20527



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-V-E3/2M

Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------