


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-M4/2m

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20535

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

96

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина на сензорната глава [mm]

15

E20534



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-M4/2m

Дължина	[mm]	2000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой