



## Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-A-A-R3

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20129

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

# No scale drawing available

## Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

## Обхват на следене

Диапазон според вида  
оптичен усилвател

OKF; OUF

## OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

## OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

## Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

## Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на  
влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой