


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E1/1,5M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20492

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

45

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната
глава

[mm]

5



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E1/1,5M

Дължина	[mm]	1500
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Акcesoари		
Доставени артикули		E20103
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой