


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E1/2m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната
глава

[mm]

5

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал от влакна

стъкло

E20548



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-E1/2m

Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	метал-силикон
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой