


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6/1,2M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

280

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

15

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

15

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

84,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина

[mm]

1200

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

E20571



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6/1,2M

Акcesoари

Доставени артикули

шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана

шайби за заключване на зъбите: 2

Накатена гайка: 1 x M11

Забележки

Единица на опаковката

1 брой