




Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида
оптичен усилвател

OVF

OVF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M3

Дължина на сензорната
глава [mm]

20

Дължина [mm]

1000

Мин. радиус на огъване [mm]

30

Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на
влакната

алуминий

Материал на обвивката

PE

E20602



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката

1 брой