




Преходен щекер
ADAPTER PLUG US-100

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...85

Защита IP 67

Механични данни

Тегло [g] 0,013

Монтажна резба M16

Материал месинг с никелово покритие

Формиран корпусен материал месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие





Преходен щекер

ADAPTER PLUG US-100

Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял