




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6/3M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

250

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

13

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

13

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

158

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина

[mm]

3000

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

E20692



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-MPV-M6/3M

Акcesoари	
Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой