



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4/1M

Артикулатът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20072

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина [mm]

1000

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Материал

адаптер: ABS

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

алуминий

Забележки

Единица на опаковката

1 брой