


# E20738



## Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0002B08



| Приложение                 |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Система                    | ширмован кабел                       |
| Електрически показатели    |                                      |
| Работно напрежение [V]     | < 60 AC/DC                           |
| Условия на работа          |                                      |
| Околна температура [°C]    | -25...85                             |
| Защита                     | IP 67                                |
| Механични данни            |                                      |
| Тегло [g]                  | 125,5                                |
| Размери [mm]               | 14,5 x 14,5 x 43,9                   |
| Материал                   | TPU                                  |
| Формиран корпусен материал | TPU                                  |
| Материал на гайката        | цинкова отливка, с никелово покритие |
| Забележки                  |                                      |
| Единица на опаковката      | 1 брой                               |

# E20738



## Свързващ кабел с конектор


ADOGH080MSS0002B08

### Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, черен, ширмован; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



### Връзка

|   |        |
|---|--------|
| 1 | WH     |
| 2 | BN     |
| 3 | GN     |
| 4 | YE     |
| 5 | GY     |
| 6 | PK     |
| 7 | BU     |
| 8 | screen |

цветове по DIN  
47100

|          |       |
|----------|-------|
| BN =     | кафяв |
| BU =     | син   |
| GN =     | зелен |
| GY =     | сив   |
| PK =     | розов |
| WH =     | бял   |
| YE =     | жълт  |
| screen = | екран |

Цветове на проводниците :