




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-A-A-M6/1M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OGF
OGF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	15
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...290
Механични данни	
Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M6
Дължина на сензорната глава [mm]	25
Дължина [mm]	1000
Мин. радиус на огъване [mm]	20
Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий

E20742



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-18-A-A-M6/1M

Материал на обвивката	PVC
-----------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------