


Свързващ кабел с конектор

ADOAH043MSS0002F04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10912

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Материал	TPU прозрачен
----------	---------------

Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
----------------------------	----------------

Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
---------------------	---

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAH043MSS0002F04

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 4,8 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял