


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...70
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	45,8
Версия на сензорната глава		прав
Дължина	[mm]	2000; (със свързано влакно от едната страна 2 x 1000 mm)
Мин. радиус на огъване	[mm]	30
Диаметър на влакната	[mm]	1
Материал от влакна		PMMA
Материал на обвивката		PE

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------