


Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E20606

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение

За употреба в промишлена среда

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-30...70

Механични данни

Тегло

[g]

46

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

2000; (със свързано влакно от едната страна 4 x 1000 mm)

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Диаметър на влакната

[mm]

1

Материал от влакна

PMMA

Материал на обвивката

PE

Забележки

Единица на опаковката

1 брой