

E20773



Акрилни оптични влакна на макара

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...70
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	335,1
Дължина	[mm]	20000; (конфигурируеми)
Мин. радиус на огъване	[mm]	30
Фазерно изпълнение		●
Диаметър на влакната	[mm]	1
Външен диаметър	[mm]	2,2
Материал от влакна		PMMA
Материал на обвивката		PE

E20773



Акрилни оптични влакна на макара

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------