

# E20774



## Акрилни оптични влакна на макара

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



### Условия на работа

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Околна температура | [°C] | -40...70 |
|--------------------|------|----------|

### Механични данни

|                        |      |                         |
|------------------------|------|-------------------------|
| Тегло                  | [g]  | 452,5                   |
| Дължина                | [mm] | 50000; (конфигурируеми) |
| Мин. радиус на огъване | [mm] | 30                      |
| Фазерно изпълнение     |      | ●                       |
| Диаметър на влакната   | [mm] | 1                       |
| Външен диаметър        | [mm] | 2,2                     |
| Материал от влакна     |      | PMMA                    |
| Материал на обвивката  |      | PE                      |

# E20774



## Акрилни оптични влакна на макара

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

### Забележки

Единица на опаковката

1 брой