

Акрилни оптични влакна на макара

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Спрени изделия

Алтернативни артикули: E20774

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...70
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	317
Дължина	[mm]	50000; (конфигурируеми)
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Фазерно изпълнение		●

**Акрилни оптични влакна на макара**

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Диаметър на влакната	[mm]	0,5
Външен диаметър	[mm]	1
Материал от влакна		PMMA
Материал на обвивката		PE
Акcesoари		
Доставени артикули		адаптер: 10 x OBF
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой