



Фибро оптичен сензор за близост

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВФ

ОВФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...70

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Материал от влакна

PMMA

Материал на корпуса на влакната

алуминий

Материал на обвивката

PE

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

Ножица за оптични влакна:, E20600

Забележки

Единица на опаковката

1 брой