
E20810

Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-M-V-R3/5M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Функционален принцип		Бариерен сензор
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OKF; OUF
OKF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	50
OUF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	50
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...80
Механични данни		
Тегло	[g]	0,001
Дължина	[mm]	5000
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		◉
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		метал-силикон
Аксесоари		
Доставени артикули		E20103