


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-50-V-V-R5



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OBF; ODF; OMF

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

150

ODF

Обхват на оптичните влакна [mm]

1

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

175

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Тегло

[g]

126

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

5

Дължина

[mm]

900

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Фазерно изпълнение



**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-50-V-V-R5

Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката	неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
	пружинни шайби: 2
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой