


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-M4

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

20

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4

Дължина

[mm]

600

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал

адаптер: ABS

Материал от влакна

стъкло

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-A-M4

Материал на корпуса на влакната	алуминий
---------------------------------	----------

Материал на обвивката	PVC
-----------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------