


Свързващ кабел с конектор

ADOGH080MSS0005B08



Приложение

Система	ширмован кабел
---------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
------------------------	------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	290,7
Размери [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Материал	TPU
Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E20838



Свързващ кабел с конектор


ADOGH080MSS0005B08

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, ширмован; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

цветове по DIN
47100

BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
WH =	бял
YE =	жълт
screen =	екран

Цветове на проводниците :