




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-50-V-V-E4,7



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OBF; ODF; OMF

OBF

Обхват на оптичните влакна [mm]

150

ODF

Обхват на оптичните влакна [mm]

1

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

175

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Тегло

[g]

112,5

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

4,7

Дължина

[mm]

900

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой