


Фибро оптичен сензор за близост

FE-50-V-V-M5/16/2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ODF; OMF

ODF

Обхват на оптичните влакна [mm]

4

OMF

Обхват на оптичните влакна [mm]

1000

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

E20977



Фибро оптичен сензор за близост

FE-50-V-V-M5/16/2M

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------