



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-50-V-V-E2,3

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВФ

ОВФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

8

Дължина

[mm]

900

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой