



Артикулът не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВФ

ОВФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

110

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-58...315

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

8

Дължина

[mm]

900

Мин. радиус на огъване

[mm]

19

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Забележки

Единица на опаковката

1 брой