




Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm Дълбочина

Приложение

Дизайн

с кръгла форма, за ретро-рефлекторни лазерни сензори, M3

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-10...60

Механични данни

Тегло

[g]

2,3

Размери

[mm]

Ø 10 / L = 6

Рефлекторна повърхност

[mm]

Ø 8

Материал

винт: неръждаема стомана (1.4401 / 316); пружинна шайба:
неръждаема стомана (1.4401 / 316); Гайка: неръждаема
стомана (1.4401 / 316); преден панел: PMMA; база: ABS

Забележки

Единица на опаковката

1 брой