




Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm Дълбочина

Приложение

Дизайн	с кръгла форма, за ретро-рефлекторни лазерни сензори, M3
--------	--

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------

Механични данни

Тегло	[g]	3
Размери	[mm]	Ø 19 / L = 5
Рефлекторна повърхност	[mm]	Ø 17
Материал		винт: неръждаема стомана (1.4401 / 316); шайба: неръждаема стомана (1.4401 / 316); Гайка: неръждаема стомана (1.4401 / 316); преден панел: PMMA; база: ABS

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------