


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-M6



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

330

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

42,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-M6

Дължина на сензорната глава	[mm]	25
Дължина	[mm]	600; (+20 mm)
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		Ⓢ
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------