


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-A-R4



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

340

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

47

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-A-R4

Дължина на сензорната глава	[mm]	10
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		①
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC

Акcesoари

Доставени артикули	E20103
--------------------	--------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------