


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Обхват на оптичните влакна [mm]

330

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

48,5

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-M6

Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		①
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий

Акcesoари

Доставени артикули	шестоъгълни гайки: 2 x M6, неръждаема стомана
	шайби за заключване на зъбите: 2
	Накатена гайка: 1 x M11

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------