
E20057

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-E1



Приложение		
Функционален принцип		Дифузен сензор
Приложение		Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Обхват на следене		
Диапазон според вида оптичен усилвател		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	40
OKF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	8
OOF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	24
OUF		
Обхват на оптичните влакна	[mm]	8
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...290
Механични данни		
Тегло	[g]	46
Версия на сензорната глава		прав
Диаметър на главата	[mm]	1

E20057

Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-V-E1

Дължина на сензорната глава	[mm]	5
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		◐
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		алуминий
Аксесоари		
Доставени артикули		E20103
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой