


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-A-A-R4



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

290

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

200

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

40

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...290

Механични данни

Тегло

[g]

51,5

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

4

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-A-A-R4

Дължина на сензорната глава	[mm]	10
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	20; (за неподвижен монтаж)
Фазерно изпълнение		①
Материал		адаптер: ABS
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		алуминий

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба:, E10221
--------------------	-------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------