


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-M4



Приложение

Функционален принцип

Бариерен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Обхват на оптичните влакна [mm]

790

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

400

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

41

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M4



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-M4

Дължина на сензорната глава	[mm]	15
Дължина	[mm]	600
Мин. радиус на огъване	[mm]	10
Фазерно изпълнение		●
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		алуминий
Материал на обвивката		PVC
Акcesoари		
Доставени артикули		шестоъгълни гайки: 4 x M4
		шайби за заключване на зъбите: 4
		Накатена гайка: 1 x M11
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой