


Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3



Приложение

Функционален принцип

Барьерен сензор

Приложение

Малък радиус на огъване

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF; OOF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

400

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

120

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

56

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Диаметър на главата

[mm]

3

Дължина на сензорната глава

[mm]

10

Дължина

[mm]

600



Фибро оптичен сензор за близост

FE-00-P-A-R3

Мин. радиус на огъване [mm]	10
Фазерно изпълнение	●
Материал	адаптер: PPE
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	алуминий
Материал на обвивката	PVC
Акcesoари	
Доставени артикули	E20104
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой