


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-P-V-E1/1M



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Приложение

За употреба в промишлена среда

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF; OOF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

OOF

Обхват на оптичните влакна [mm]

24

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

8

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...80

Механични данни

Тегло

[g]

41

Версия на сензорната глава

прав

Диаметър на главата

[mm]

1

Дължина на сензорната глава

[mm]

5

Дължина

[mm]

1000

**Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел**

FT-00-P-V-E1/1M

Мин. радиус на огъване	[mm]	20
Фазерно изпълнение		
Материал		адаптер: PPE
Материал от влакна		стъкло
Материал на корпуса на влакната		неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката		PVC
Акcesoари		
Доставени артикули		Монтажна скоба:, E20107
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой